

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M8X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130010 M8X0,75
GTIN	4062406011444
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	20 mm
Alkureiän Ø	7,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	8 mm
varren Ø D _s	8 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi