

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, MF: M6X0,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130010 M6X0,5 |
| GTIN         | 4062406011352 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Terien lkm Z            | 3          |
| Kierteennousu           | 0,5 mm     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm       |
| Lastu-urien määrä       | 3          |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm     |
| Kierteen Ø              | 6 mm       |
| Kierteen syvyys         | 15 mm      |
| Kokonaispituus L        | 80 mm      |
| Standardi               | DIN 371    |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Alkureiän Ø           | 5,5 mm                                   |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M6×0,5                                   |
| Pinnoitus             | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |