

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M2,5X0,2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M2,5X0,2
GTIN	4062406014742
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,2 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren $\varnothing D_s$: 2,8 mm

Varren nelikulmio \square : 2,1 mm

Alkureiän \varnothing : 2,3 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen \varnothing	2,5 mm
Kierteennousu	0,2 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	6,25 mm
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	2,3 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M2,5 × 0,2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi