

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M19X1

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130011 M19X1 |
| GTIN | 4062406015817 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kierteen Ø | 19 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Alkureiän Ø | 18 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 47,5 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Varren nelikulmio □ | 12 mm |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M19×1 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |