

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M3X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M3X0,5
GTIN	4062406014797
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 3,5 mm

Varren nelikulmio \square : 2,7 mm

Alkureiän \varnothing : 2,5 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Kierteen \varnothing	3 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Standardi	DIN 371
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M3×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi