

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M17X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M17X0,5
GTIN	4062406015626
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	42,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	17 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio \square	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän \varnothing	16,5 mm
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M17×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi