

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M2,5X0,45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M2,5X0,45
GTIN	4062406014773
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	6,25 mm
Alkureiän Ø	2,05 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,45 mm

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Kierteen \varnothing	2,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M2,5 \times 0,45
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi