

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M4,5X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M4,5X0,75
GTIN	4062406014889
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,75 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	3,75 mm
Kokonaispituus L	70 mm

Kierteen Ø	4,5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierteen syvyys	11,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen koko	M4,5 × 0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi