

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M30X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M30X0,35
GTIN	4062406016654
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren $\varnothing D_s$: 22 mm

Varren nelikulmio \square : 18 mm

Alkureiän \varnothing : 29,65 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,35 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	75 mm
Varren nelikulmio \square	18 mm
varren $\varnothing D_s$	22 mm

Kierteen Ø	30 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	29,65 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M30×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi