

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M22X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130011 M22X0,75 |
| GTIN         | 4062406016036   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z            | 3       |
| Standardi               | DIN 376 |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |
| Varren nelikulmio □     | 14,5 mm |
| Kierteennousu           | 0,75 mm |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Lastuava aine        | HSS E                     |
| Alkureiän Ø          | 21,25 mm                  |
| Kierteen syvyys      | 55 mm                     |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX                |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka     | 7H                        |
| Toleranssiluokka     | 7HX                       |
| Toleranssiluokka     | 7G                        |
| Toleranssiluokka     | 7GX                       |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                  |
| Lastu-urien määrä    | 3                         |
| Kierteen Ø           | 22 mm                     |
| Kokonaispituus L     | 140 mm                    |
| Kierretyyppi         | MF-LH                     |
| Kierteen koko        | M22×0,75                  |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma           | 60 astetta                |
| Kierrenormi          | DIN 13                    |
| Etuviiste            | C                         |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys         | ei                        |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta       | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |