

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M30X3,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130016 M30X3,5 |
| GTIN         | 4062406023935  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 22 mm   |
| Standardi               | DIN 376 |
| Lastu-urien määrä       | 4       |
| Kierteennousu           | 3,5 mm  |
| Kokonaispituus L        | 180 mm  |
| Kierteen Ø              | 30 mm   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Terien lkm Z          | 4  |
| Alkureiän Ø           | 26,5 mm                                  |
| Kierteen syvyys       | 75 mm                                    |
| Toleranssiluokka      | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Varren nelikulmio □   | 18 mm                                    |
| Lastuava aine         | HSS E                                    |
| Kierretyyppi          | M-LH                                     |
| Kierteen koko         | M30×3,5                                  |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |