

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M45X1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130011 M45X1 |
| GTIN | 4062406017736 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 44 mm |
| Kokonaispituus L | 220 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteennousu | 1 mm |
| varren Ø D _s | 36 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| Kierteen Ø | 45 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm |
| Kierteen syvyys | 112,5 mm |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M45×1 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |