

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M50X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M50X2
GTIN	4062406018009
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2 mm
Varren nelikulmio □	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	50 mm
varren Ø D _s	40 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	125 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	48 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M50×2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi