

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M45X1,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130011 M45X1,5 |
| GTIN         | 4062406017743  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Standardi        | DIN 376    |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Toleranssiluokka            | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka            | 7H                        |
| Toleranssiluokka            | 7HX                       |
| Toleranssiluokka            | 7G                        |
| Toleranssiluokka            | 7GX                       |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                  |
| Lastu-urien määrä           | 4                         |
| Lastuava aine               | HSS E                     |
| Kokonaispituus L            | 220 mm                    |
| varren $\varnothing D_s$    | 36 mm                     |
| Kierteennousu               | 1,5 mm                    |
| Terien lkm Z                | 4                         |
| Kierteen syvyys             | 112,5 mm                  |
| Varren nelikulmio $\square$ | 29 mm                     |
| Alkureiän $\varnothing$     | 43,5 mm                   |
| Kierteen $\varnothing$      | 45 mm                     |
| Kierretyyppi                | MF-LH                     |
| Kierteen koko               | M45×1,5                   |
| Pinnoitus                   | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                |
| Kierrenormi                 | DIN 13                    |
| Etuviiste                   | C                         |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys                | ei                        |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta              | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |