

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M32X1,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M32X1,75 |
| GTIN         | 4062406024048   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Standardi               | DIN 376  |
| Kierteennousu           | 1,75 mm  |
| Kierteen syvyys         | 80 mm    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 25 mm    |
| Lastuava aine           | HSS E    |
| Alkureiän Ø             | 30,25 mm |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kokonaispituus L      | 180 mm                                   |
| Terien lkm Z          | 4  |
| Lastu-urien määrä     | 4  |
| Toleranssiluokka      | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Kierteen Ø            | 32 mm                                    |
| Varren nelikulmio □   | 20 mm                                    |
| Kierretyyppi          | MF-LH                                    |
| Kierteen koko         | M32×1,75                                 |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | C  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta        | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |