

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M27X1,25****Tilastiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M27X1,25 |
| GTIN         | 4062406023652   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 20 mm   |
| Lastuava aine           | HSS E   |
| Kierteen Ø              | 27 mm   |
| Varren nelikulmio □     | 16 mm   |
| Lastu-urien määrä       | 4       |
| Standardi               | DIN 376 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Terien lkm Z         | 4  |
| Kierteen syvyys      | 67,5 mm                                  |
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka     | 7H                                       |
| Toleranssiluokka     | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka     | 7G                                       |
| Toleranssiluokka     | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                                 |
| Kierteennousu        | 1,25 mm                                  |
| Alkureiän Ø          | 25,75 mm                                 |
| Kokonaispituus L     | 160 mm                                   |
| Kierretyyppi         | MF-LH                                    |
| Kierteen koko        | M27×1,25                                 |
| Pinnoitus            | TiN                                      |
| Kylkikulma           | 60 astetta                               |
| Kierrenormi          | DIN 13                                   |
| Etuviiste            | C  |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys         | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |