

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M26X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M26X0,75
GTIN	4062406016364
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 25,25 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	65 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	26 mm
Alkureiän \varnothing	25,25 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M26×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi