

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M30X0,75****Tilastiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M30X0,75 |
| GTIN         | 4062406023867   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 29,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Kokonaispituus L | 180 mm     |
| Kierteen Ø       | 30 mm      |
| Kierteen syvyys  | 75 mm      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka                           | 7H                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 7G                                       |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Lastuava aine                              | HSS E                                    |
| Kierteennousu                              | 0,75 mm                                  |
| Terien lkm Z                               | 4  |
| Lastu-urien määrä                          | 4  |
| Standardi                                  | DIN 376                                  |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 18 mm                                    |
| varren $\varnothing D_s$                   | 22 mm                                    |
| Alkureiän $\varnothing$                    | 29,25 mm                                 |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                                    |
| Kierteen koko                              | M30x0,75                                 |
| Pinnoitus                                  | TiN                                      |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | C  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |