

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF:
M34X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M34X1,5
GTIN	4062406017019
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	34 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	85 mm
Varren nelikulmio □	22 mm

varren $\varnothing D_s$	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän \varnothing	32,5 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M34×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi