

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M24X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130011 M24X0,5 |
| GTIN         | 4062406016180  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 23,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Terien lkm Z            | 3       |
| Kokonaispituus L        | 160 mm  |
| Alkureiän Ø             | 23,5 mm |
| Lastuava aine           | HSS E   |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 18 mm   |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX                |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka                           | 7H                        |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                       |
| Toleranssiluokka                           | 7G                        |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                       |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                  |
| Kierteen syvyys                            | 60 mm                     |
| Kierteen Ø                                 | 24 mm                     |
| Standardi                                  | DIN 376                   |
| Lastu-urien määrä                          | 3                         |
| Kierteennousu                              | 0,5 mm                    |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                   |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                     |
| Kierteen koko                              | M24×0,5                   |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                |
| Kierrenormi                                | DIN 13                    |
| Etuviiste                                  | C                         |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys                               | ei                        |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |