

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M30X1****Tilastiedot**

Tilausnumero	130016 M30X1
GTIN	4062406023874
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 29 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	29 mm
Kokonaispituus L	180 mm
varren Ø D _s	22 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteennousu	1 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	75 mm
Kierteen Ø	30 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M30×1
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi