

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M45X4****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130011 M45X4  |
| GTIN         | 4062406017774 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Kokonaispituus L    | 220 mm     |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm      |
| Toleranssiluokka    | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka    | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka    | ISO 2 6H   |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX                |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka        | 7H                        |
| Toleranssiluokka        | 7HX                       |
| Toleranssiluokka        | 7G                        |
| Toleranssiluokka        | 7GX                       |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                  |
| Standardi               | DIN 376                   |
| Alkureiän Ø             | 41 mm                     |
| Kierteen Ø              | 45 mm                     |
| Kierteen syvyys         | 112,5 mm                  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 36 mm                     |
| Terien lkm Z            | 4                         |
| Lastuava aine           | HSS E                     |
| Lastu-urien määrä       | 4                         |
| Kierteennousu           | 4 mm                      |
| Kierretyyppi            | MF-LH                     |
| Kierteen koko           | M45×4                     |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma              | 60 astetta                |
| Kierrenormi             | DIN 13                    |
| Etuviiste               | C                         |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys            | ei                        |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta          | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |