

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M37X0,35

Tilaustiedot

Tilausnumero	130011 M37X0,35
GTIN	4062406017224
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren $\varnothing D_s$: 32 mm

Varren nelikulmio \square : 24 mm

Alkureiän \varnothing : 36,65 mm

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	92,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	36,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen Ø	37 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M37×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi