

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M35X0,75****Tilastiedot**

Tilausnumero	130016 M35X0,75
GTIN	4062406024253
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 34,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	22 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E

Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	87,5 mm
Alkureiän Ø	34,25 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	35 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M35×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi