

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M28X2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130011 M28X2  |
| GTIN         | 4062406016586 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 26 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kokonaispituus L  | 140 mm     |
| Lastu-urien määrä | 3          |
| Kierteen Ø        | 28 mm      |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka  | ISO 1X 4HX |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                  |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                |
| Toleranssiluokka                           | 7H                        |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                       |
| Toleranssiluokka                           | 7G                        |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                       |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                  |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 16 mm                     |
| Alkureiän Ø                                | 26 mm                     |
| Terien lkm Z                               | 3                         |
| Lastuava aine                              | HSS E                     |
| Standardi                                  | DIN 376                   |
| Kierteennousu                              | 2 mm                      |
| Kierteen syvyys                            | 70 mm                     |
| varren Ø D <sub>s</sub>                    | 20 mm                     |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                     |
| Kierteen koko                              | M28×2                     |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton            |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                |
| Kierrenormi                                | DIN 13                    |
| Etuviiste                                  | C                         |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9           |
| Sisäjähdytys                               | ei                        |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta                             | Vasen                     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |