

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M38X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M38X1,5
GTIN	4062406017323
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	36,5 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	95 mm
Kierteen Ø	38 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	38
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi