

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M30X1,25****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M30X1,25 |
| GTIN         | 4062406023881   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,75 mm

**Tekninen kuvaus**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kierteen Ø          | 30 mm    |
| Terien lkm Z        | 4        |
| Varren nelikulmio □ | 18 mm    |
| Kokonaispituus L    | 180 mm   |
| Alkureiän Ø         | 28,75 mm |
| Kierteennousu       | 1,25 mm  |

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Lastu-urien määrä        | 4                                        |
| Lastuava aine            | HSS E                                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka         | 7H                                       |
| Toleranssiluokka         | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka         | 7G                                       |
| Toleranssiluokka         | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                                 |
| Kierteen syvyys          | 75 mm                                    |
| varren $\varnothing D_s$ | 22 mm                                    |
| Standardi                | DIN 376                                  |
| Kierretyyppi             | MF-LH                                    |
| Kierteen koko            | M30x1,25                                 |
| Pinnoitus                | TiN                                      |
| Kylkikulma               | 60 astetta                               |
| Kierrenormi              | DIN 13                                   |
| Etuviiste                | C                                        |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys             | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta           | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi    | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |