

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M36X0,35

Tilaustiedot

Tilausnumero	130011 M36X0,35
GTIN	4062406017132
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,65 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen Ø	36 mm
varren Ø D _s	28 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	35,65 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M36×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi