

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M42X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130011 M42X0,75
GTIN	4062406017576
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 41,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	105 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	41,25 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	42 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M42×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi