

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M18X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130016 M18X0,5 |
| GTIN         | 4062406022907  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka        | 7H                                       |
| Toleranssiluokka        | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka        | 7G                                       |
| Toleranssiluokka        | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,10                                 |
| Standardi               | DIN 376                                  |
| Kierteen Ø              | 18 mm                                    |
| Alkureiän Ø             | 17,5 mm                                  |
| Varren nelikulmio □     | 11 mm                                    |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 14 mm                                    |
| Kierteen syvyys         | 45 mm                                    |
| Kierteennousu           | 0,5 mm                                   |
| Lastu-urien määrä       | 3  |
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Kokonaispituus L        | 125 mm                                   |
| Terien lkm Z            | 3  |
| Kierretyyppi            | MF-LH                                    |
| Kierteen koko           | M18×0,5                                  |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | C  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 2×D pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta          | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |