

Garant**TKM-keskiöpora A, TiAlN, Ø DC k13: 2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121001 2
GTIN	4045197596505
Tuoteluokka	11E

Kuvas**Malli:**

Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.
Materiaaleille **62 HRC asti**.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,06 mm/kierr,
Työkappaleen Ø	15 – 20 mm
Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h6
Nimellis-Ø D _c	2 mm
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 333
tyyppi	A
Toleranssi, nimellis-Ø	k13
Upotuskulma	60 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	15 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	10 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		