

Garant
Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M120X3

Tilaustiedot

Tilausnumero	130020 M120X3
GTIN	4062406027513
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteen nousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 117 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	44 mm
Kierteen Ø	120 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	12
Standardi	DIN 2184
Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	3 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierteen syvyys	180 mm
Alkureiän Ø	117 mm
varren Ø D _s	56 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M120×3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi