

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M27X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130016 M27X0,35
GTIN	4062406023614
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 26,65 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	67,5 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen Ø	27 mm
Alkureiän Ø	26,65 mm

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M27×0,35
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi