

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M22X0,35****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M22X0,35 |
| GTIN | 4062406023218 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,65 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|------------|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |

| | |
|--------------------------|--|
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Standardi | DIN 376 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteennousu | 0,35 mm |
| Varren nelikulmio □ | 14,5 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 55 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Kierteen \varnothing | 22 mm |
| Alkureiän \varnothing | 21,65 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kierteen koko | M22×0,35 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |