

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M55X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130021 M55X1
GTIN	4062406027599
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 54 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	54 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	1 mm
Standardi	DIN 2184
Lastu-urien määrä	6

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen syvyys	82,5 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Varren nelikulmio $\square$	32 mm
Kierteen $\varnothing$	55 mm
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	6
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M55×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyppi	Kierretappi