

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M36X4

Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130016 M36X4 |
| GTIN | 4062406024390 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren $\varnothing D_s$: 28 mm

 Varren nelikulmio \square : 22 mm

 Alkureiän \varnothing : 32 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 28 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |

| | |
|--|--|
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Terien lkm Z | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 22 mm |
| Alkureiän Ø | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Kierteennousu | 4 mm |
| Kierteen syvyys | 90 mm |
| Kierteen Ø | 36 mm |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kierteen koko | M36×4 |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |