

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M80X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130020 M80X0,5
GTIN	4062406026424
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 79,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	120 mm
Lastu-urien määrä	8
Alkureiän Ø	79,5 mm
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
varren $\varnothing D_s$	50 mm
Terien lkm Z	8
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen \varnothing	80 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Varren nelikulmio \square	39 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M80x0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi