

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M48X4****Tilastiedot**

Tilausnumero	130016 M48X4
GTIN	4062406025083
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Alkureiän Ø	44 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	36 mm
Kierteennousu	4 mm
Kierteen syvyys	120 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteen Ø	48 mm
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M48×4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi