

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M37X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130016 M37X0,5
GTIN	4062406024413
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	32 mm
Alkureiän Ø	36,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm

Kierteen Ø	37 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen syvyys	92,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M37×0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi