

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M108X3****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130021 M108X3 |
| GTIN         | 4062406029456 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 3 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 105 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kierteen Ø              | 108 mm |
| Kokonaispituus L        | 180 mm |
| Kierteen syvyys         | 162 mm |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 56 mm  |
| Lastuava aine           | HSS    |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Kierteennousu                              | 3 mm                        |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 44 mm                       |
| Lastu-urien määrä                          | 12                          |
| Standardi                                  | DIN 2184                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka                           | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka                           | 7H                          |
| Toleranssiluokka                           | 7HX                         |
| Toleranssiluokka                           | 7G                          |
| Toleranssiluokka                           | 7GX                         |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                    |
| Alkureiän Ø                                | 105 mm                      |
| Terien lkm Z                               | 12                          |
| Kierretyyppi                               | MF-LH                       |
| Kierteen koko                              | M108×3                      |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                  |
| Kierrenormi                                | DIN 13                      |
| Etuviiste                                  | C                           |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys                               | ei                          |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 1,5×D pohjareiällä |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas           | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |