

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M105X6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130020 M105X6
GTIN	4062406027186
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 6 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 99 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Kierteennousu	6 mm
Kierteen syvyys	157,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	44 mm
Terien lkm Z	12
Alkureiän Ø	99 mm
Kierteen Ø	105 mm
Standardi	DIN 2184
Lastu-urien määrä	12
varren Ø D _s	56 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M105×6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi