

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M115X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130020 M115X1,5 |
| GTIN | 4062406027384 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 113,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Terien lkm Z | 12 |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 2184 |
| Lastu-urien määrä | 12 |
| varren $\varnothing D_s$ | 56 mm |
| Kierteen syvyys | 172,5 mm |
| Alkureiän \varnothing | 113,5 mm |
| Varren nelikulmio \square | 44 mm |
| Kierteen \varnothing | 115 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M115×1,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |