

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M110X2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130020 M110X2
GTIN	4062406027285
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren $\varnothing D_s$: 56 mmVarren nelikulmio \square : 44 mmAlkureiän \varnothing : 108 mm**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	165 mm
Terien lkm Z	12
Standardi	DIN 2184
Alkureiän Ø	108 mm
Kierteennousu	2 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio □	44 mm
Kierteen Ø	110 mm
Lastu-urien määrä	12
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M110×2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi