

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, MF: M49X0,75****Tilastiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130016 M49X0,75 |
| GTIN         | 4062406025113   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Alkureiän Ø      | 48,25 mm   |
| Terien lkm Z     | 4          |
| Lastuava aine    | HSS E      |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Toleranssiluokka            | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                                 |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka            | 7H                                       |
| Toleranssiluokka            | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka            | 7G                                       |
| Toleranssiluokka            | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                                 |
| varren $\varnothing D_s$    | 40 mm                                    |
| Kokonaispituus L            | 250 mm                                   |
| Kierteennousu               | 0,75 mm                                  |
| Kierteen $\varnothing$      | 49 mm                                    |
| Kierteen syvyys             | 122,5 mm                                 |
| Standardi                   | DIN 376                                  |
| Varren nelikulmio $\square$ | 32 mm                                    |
| Lastu-urien määrä           | 4  |
| Kierretyyppi                | MF-LH                                    |
| Kierteen koko               | M49x0,75                                 |
| Pinnoitus                   | TiN                                      |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                 | DIN 13                                   |
| Etuviiste                   | C  |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 2xD pohjareiällä                |
| Leikkaussuunta              | Vasen                                    |
| Kierretyökalun tyyppi       | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirenas   | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |