

Garant**Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M120X1,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130020 M120X1,5 |
| GTIN | 4062406027490 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 56 mm

Varren nelikulmio □: 44 mm

Alkureiän Ø: 118,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kierteen Ø | 120 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Terien lkm Z | 12 |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteennousu | 1,5 mm |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 44 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 56 mm |
| Lastu-urien määrä | 12 |
| Standardi | DIN 2184 |
| Alkureiän \varnothing | 118,5 mm |
| Kierteen syvyys | 180 mm |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M120x1,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5xD läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |

| | |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |