

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M63X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130021 M63X0,75 |
| GTIN         | 4062406028015   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 62,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Terien lkm Z      | 6        |
| Kokonaispituus L  | 160 mm   |
| Lastu-urien määrä | 6        |
| Lastuava aine     | HSS      |
| Standardi         | DIN 2184 |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka            | ISO 1 4H                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka            | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka            | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka            | 7H                          |
| Toleranssiluokka            | 7HX                         |
| Toleranssiluokka            | 7G                          |
| Toleranssiluokka            | 7GX                         |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka            | 6H +0,10                    |
| varren $\varnothing D_s$    | 50 mm                       |
| Alkureiän $\varnothing$     | 62,25 mm                    |
| Kierteen $\varnothing$      | 63 mm                       |
| Kierteennousu               | 0,75 mm                     |
| Varren nelikulmio $\square$ | 39 mm                       |
| Kierteen syvyys             | 94,5 mm                     |
| Kierretyyppi                | MF-LH                       |
| Kierteen koko               | M63×0,75                    |
| Pinnoitus                   | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma                  | 60 astetta                  |
| Kierrenormi                 | DIN 13                      |
| Etuviiste                   | C                           |
| Varsi                       | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys                | ei                          |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla        | enintään 1,5×D pohjareiällä |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökälun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas           | ilman                                    |
| Tuotetyppi           | Kierretappi                              |