

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, pinnoittamaton, MF: M85X0,5****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130020 M85X0,5 |
| GTIN         | 4062406026578  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 84,5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 50 mm      |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,20   |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka     | 7H                          |
| Toleranssiluokka     | 7HX                         |
| Toleranssiluokka     | 7G                          |
| Toleranssiluokka     | 7GX                         |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                    |
| Standardi            | DIN 2184                    |
| Kierteennousu        | 0,5 mm                      |
| Kokonaispituus L     | 160 mm                      |
| Lastu-urien määrä    | 8                           |
| Kierteen Ø           | 85 mm                       |
| Terien lkm Z         | 8                           |
| Alkureiän Ø          | 84,5 mm                     |
| Lastuava aine        | HSS                         |
| Kierteen syvyys      | 127,5 mm                    |
| Varren nelikulmio □  | 39 mm                       |
| Kierretyyppi         | MF                          |
| Kierteen koko        | M85×0,5                     |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma           | 60 astetta                  |
| Kierrenormi          | DIN 13                      |
| Etuviiste            | C                           |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys         | ei                          |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta       | Oikea                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |