Garant

Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M78X1

Tilaustiedot

Tilausnumero	130021 M78X1
GTIN	4062406028596
Tuoteluokka	10N

Kuvaus

Huomautus:
Toimitusaika: 35 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista
Kierretyyppi: MF-LH
Lastuava aine: HSS
Standardi: DIN 2184
Toleranssiluokka: ISO 1 4H
Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka: ISO 2 6H
Kierteennousu: 1 mm
Kokonaispituus L: 160 mm
varren ⌀ D_s: 50 mm
Varren nelikulmio □: 39 mm
Alkureiän ⌀: 77 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	8
Kierteen syvyys	117 mm
varren ⌀ D_s	50 mm

Standardi	DIN 2184
Alkureiän ⌀	77 mm
Varren nelikulmio ☐	39 mm
Terien lkm Z	8
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Kierteen ⌀	78 mm
Lastuava aine	HSS
Kierretyyppi	MF-LH
Kierteen koko	M78×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä

Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi