

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, TiN, MF: M58X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130025 M58X1,5
GTIN	4062406029999
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Varren nelikulmio □: 35 mm

Alkureiän Ø: 56,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	58 mm
Lastu-urien määrä	6
Standardi	DIN 2184
Kierteen syvyys	87 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,20
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	6H +0,10
Lastuava aine	HSS
Terien lkm Z	6
Varren nelikulmio □	35 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Alkureiän Ø	56,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M58×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea

Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi