

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF: M62X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130021 M62X0,75 |
| GTIN         | 4062406027940   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 2184

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Varren nelikulmio □: 39 mm

Alkureiän Ø: 61,25 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kierteen Ø        | 62 mm    |
| Terien lkm Z      | 6        |
| Lastu-urien määrä | 6        |
| Alkureiän Ø       | 61,25 mm |
| Toleranssiluokka  | ISO 1 4H |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Toleranssiluokka         | ISO 1X 4HX                  |
| Toleranssiluokka         | ISO 2 6H                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 2X 6HX                  |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,20                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3 6G                    |
| Toleranssiluokka         | ISO 3X 6GX                  |
| Toleranssiluokka         | 7H                          |
| Toleranssiluokka         | 7HX                         |
| Toleranssiluokka         | 7G                          |
| Toleranssiluokka         | 7GX                         |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,05                    |
| Toleranssiluokka         | 6H +0,10                    |
| Kierteennousu            | 0,75 mm                     |
| Kokonaispituus L         | 160 mm                      |
| Lastuava aine            | HSS                         |
| Standardi                | DIN 2184                    |
| Varren nelikulmio □      | 39 mm                       |
| Kierteen syvyys          | 93 mm                       |
| varren $\varnothing D_s$ | 50 mm                       |
| Kierretyyppi             | MF-LH                       |
| Kierteen koko            | M62×0,75                    |
| Pinnoitus                | pinnoittamaton              |
| Kylkikulma               | 60 astetta                  |
| Kierrenormi              | DIN 13                      |
| Etuviiste                | C                           |
| Varsi                    | Lieriövarsi, h9             |
| Sisäjähdytys             | ei                          |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5×D läpireiällä  |
| Käyttö poraustavalla     | enintään 1,5×D pohjareiällä |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leikkaussuunta       | Vasen                                    |
| Kierreyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas           | ilman                                    |
| Tuotetyyppi          | Kierretappi                              |